

KAPPA LOAD

9652FTP250P63 CL67

EAN 4031582314779



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ● ○

コア属性

製品名	Kappa load
ハウジングタイプ	トータルロック付き自在キャスター、前方向
標準	EN12533 - 重量物向けキャスター
4km/hの耐荷重	1440 kg
6km/hの耐荷重	1200 kg
静荷重	2400 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
温度範囲 (最大)	60 °C
取付高	305 mm
全幅	116 mm
総重量	10.271 kg

車輪

本体材質	鋳造
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	精密ボールベアリング
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	ハニーイエロー (RAL1005)
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	250 mm
トレッド幅	50 mm
ボディ幅	50 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA
トレッドの硬度 (D)	42 ショアD

ハウジング

材料	鋳鉄、鍛鉄、重量系
フォーク形状	幅広い、強化版
旋回ベアリング	ディープグリーブボールスラストローラーベアリング
色	青色被膜保護
オフセット	61 mm
旋回半径	187.5 mm
旋回径	375 mm
ドーム径	111 mm

KAPPA LOAD

9652FTP250P63 CL67

EAN 4031582314779



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	135 mm
プレート幅	110 mm
プレート穴長 (最小)	75 mm
プレート穴長 (最大)	80 mm
プレート穴幅 (最小)	75 mm
プレート穴幅 (最大)	105 mm
プレート穴径	11 mm

KAPPA LOAD

9652FTP250P63 CL67

EAN 4031582314779



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

