

# KAPPA

9681FTP150P63 CL67

EAN 4031582315387



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ● ○ |

## コア属性

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| 製品名       | Kappa                |
| ハウジングタイプ  | 方向ロック付き旋回キャスター       |
| 標準        | EN12533 - 重量物向けキャスター |
| 4km/hの耐荷重 | 960 kg               |
| 6km/hの耐荷重 | 800 kg               |
| 静荷重       | 1600 kg              |
| 温度範囲（最小）  | -10 °C               |
| 温度範囲（最大）  | 60 °C                |
| 取付高       | 200 mm               |
| 全幅        | 110 mm               |
| 総重量       | 5.661 kg             |

## 車輪

|            |                  |
|------------|------------------|
| 本体材質       | 鋳造               |
| トレッド材質     | ポリウレタン、鋳造        |
| ベアリング      | 精密ボールベアリング       |
| 車軸         | ナットでネジ止め         |
| 車輪色        | ハニーイエロー（RAL1005） |
| スレッドガード    | スレッドガード付き        |
| 直径         | 150 mm           |
| トレッド幅      | 50 mm            |
| ボディ幅       | 50 mm            |
| トレッドの硬度（A） | 92 ショアA          |
| トレッドの硬度（D） | 42 ショアD          |

## ハウジング

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 材料      | 鋳鉄、鍛鉄、重量系             |
| フォーク形状  | 幅広い、強化版               |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース、強化版またはステンレス |
| 色       | 青色被膜保護                |
| オフセット   | 58 mm                 |
| 旋回半径    | 137.5 mm              |
| 旋回径     | 275 mm                |
| ドーム径    | 111 mm                |

# KAPPA

9681FTP150P63 CL67

EAN 4031582315387



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## フィッティング

|            |         |
|------------|---------|
| フィッティングタイプ | 長方形プレート |
| プレート長      | 135 mm  |
| プレート幅      | 110 mm  |
| プレート穴長（最小） | 75 mm   |
| プレート穴長（最大） | 80 mm   |
| プレート穴幅（最小） | 75 mm   |
| プレート穴幅（最大） | 105 mm  |
| プレート穴径     | 11 mm   |

## 図面

