

KAPPA LOAD

9650FTP250P64 CL97

EAN 4031582314250
Bestellnummer 00839740



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Kappa load
Gehäusetyp	Lenkrolle
Norm	EN12533 - Schwerlastrollen
Tragfähigkeit bei 4 km/h	2160 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	1800 kg
Statische Tragfähigkeit	3600 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	305 mm
Gesamtbreite	140 mm
Gesamtgewicht	15,55 kg

RAD

Material des Radkörpers	Guss
Material der Lauffläche	Polyurethan, gegossen
Lager	Präzisionskugellager
Achse	Verschraubt
Radfarbe	Honiggelb (RAL1005)
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	250 mm
Breite der Lauffläche	80 mm
Breite des Radkörpers	80 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)	42 Shore D

GEHÄUSE

Material	Gusseisen oder Schmiedeeisen, schwer
Gabelform	Bauchig, verstärkt
Schwenklager	Axialrillen- und Kegelrollenlager
Farbe	Zink-Eisen (transparent)
Ausladung	65 mm
Schwenkradius	195 mm
Störkreis	390 mm
Dom Durchmesser	140 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Rechteckige Platte
Plattenlänge	175 mm
Plattenbreite	140 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	105 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	140 mm
Plattenloch Durchmesser	15 mm

KAPPA LOAD

9650FTP250P64 CL97

EAN 4031582314250
Bestellnummer 00839740



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

