

DURATECH

TOO160x50-Ø20

EAN 4031582322538

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Тяло на колелото от полиамид, тежко изпълнение, плъзгащ лагер



Снимката може да се различава от оригиналния продукт

Технически данни

Диаметър на колело	160 мм
Ширина на гумите	50 мм
Отвор на оста-Ø	20 мм
Дължина на втулката	60 мм
Температура	- 40 / + 80 °C
Стандарт	EN 12533
Тегло	0.876 кг
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор D 75
Динамична товароносимост	850 кг
Статична товароносимост	1700 кг

Размери



Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ● ● ●
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○

Устройство и монтаж

