

DURATECH

T00160x50- 20

EAN 4031582322538

ホイールセンター：ポリアミド
重量物用、ブレーンベアリング

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

技術データ

ホイール径	160 mm
ホイール幅	50 mm
車軸穴直径	20 mm
ハブの長さ	60 mm
耐熱温度	- 40 / + 80 摂氏
規格	EN 12533
重さ	0.876 kg
タイヤの硬さ	shore D 75
耐荷重	850 kg
静荷重	1700 kg

Dimensions



Advantages at a glance

回転抵抗	● ● ● ○ ○
動作ノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ●
さび止め	● ● ● ○ ○

Structure & Mounting

