

DURATECH

TOO160x50-Ø20

EAN 4031582322538

Wielkern van polyamide, wielnaaf op glijlager, Heavy Duty uitvoering



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product

Technische gegevens

Wieldiameter	160 mm
Wielbreedte	50 mm
Asgat-Ø	20 mm
Naaflengte	60 mm
Temperatuur	- 40 / + 80 °C
Standaard	EN 12533
Eigen gewicht	0.876 kg
Hardheid van de band	Shore D 75
Dyn. draagvermogen	850 kg
Statisch draagvermogen	1700 kg

Afmetingen



Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ●
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

Structuur en montage

