

DURATECH

TOO160x50-Ø20

EAN 4031582322538

Núcleo da roda de poliamida resistente, rolamento liso

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Dados técnicos

Diâmetro da roda	160 mm
Largura da roda	50 mm
Diâmetro do eixo	20 mm
comprimento do cubo da roda	60 mm
Temperatura	- 40 / + 80 °C
Norma	EN 12533
Peso da roda	0.876 kg
Dureza da superfície de rodagem	Shore D 75
Capacidade de carga	850 kg
Cap. de carga estática	1700 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Proteção contra oxidação	● ● ● ○ ○

Structure & Mounting

