

MAXTECH

UAR125x32- 12 HL44,4 grey

EAN 4031582323146

ホイールセンター：ポリアミド
タイヤ：ポリウレタン、ローラーベアリング

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

技術データ

ホイール径	125 mm
ホイール幅	32 mm
車軸穴直径	12 mm
ハブの長さ	44.4 mm
耐熱温度	- 25 / + 80 摂氏
規格	EN 12532
重さ	0.27 kg
タイヤの硬さ	shore D 42
耐荷重	200 kg
静荷重	400 kg

Dimensions



Advantages at a glance

回転抵抗	● ● ● ○ ○
動作ノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
さび止め	● ● ● ○ ○