

INTEGRAL

1044UAP100R36-32 S35 RAL7001

EAN 4031582455304

Ruote girevoli con freno centrale a bloccaggio totale o direzionale, Perno per freno centrale, corto. Centro della ruota in poliammide.

Fascia: poliuretano termoplastico, mozzo su cuscinetti a sfere di precisione

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

Informazioni Tecniche

Diametro ruota	100 mm
Larghezza della ruota	32 mm
Larghezza ruota	62 mm
Perno-Ø	32 mm
Lunghezza del perno	50 mm
Disassamento	40 mm
Ingombro piroettamento	180 mm
Altezza utile	130 mm
Temperatura	- 30 / + 80 °C
Norma	EN 12531 (load capacity)
Peso	0.88 kg
Raggio ingombro piroettamento	90 mm
Durezza della fascia	Shore D 42
Portata	100 kg
Portata statica	300 kg

Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ● ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ● ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

Dimensioni

