

INTEGRAL

1046UAP100R26-28 S45 RAL9002 soft spring

EAN 4031582455694

Otočné kolečko s centrální brzdou, čep s excentrickou dírou s nákrůžkem .
Střed kolečka vyroben z polyamidu, vysoké zatížení, kluzné uložení,
Běhoun: polyuretan, přesné kuličkové ložisko

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

Technické údaje

Průměr kolečka	100 mm
Šířka kola	32 mm
Šířka kolečka	62 mm
Čep-Ø	28 mm
Délka čepu	96 mm
Vyosení	40 mm
Přesah kolečka	180 mm
Stavební výška	130 mm
Teplota	- 30 / + 80 °C
Standard	EN 12531 (load capacity)
Hmotnost	0.88 kg
Poloměr otáčení	90 mm
Tvrdość běhounu	Shore D 42
Dynamická nosnost	100 kg
Statická nosnost	300 kg

Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

Dimensions

