

COMPACTA

1298UOI014P80

4031582300024
00021119

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role ● ● ● ○ ○

Hluk pohybu ● ● ● ○ ○

Úbytek ● ● ● ● ○

Odolné vůči korozi ● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Compacta
Typ produktu	Pevné Kolečko
Standardní	EN12528 – Nábytková kola
Nosnost 3 km/h	15 kg
Statický Nosnost	30 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	13,5 mm
Celková šířka	19 mm
Celková hmotnost	0,008 kg

KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Šroub	Ozubené
Barva Kolo	Grafitově černá (RAL9011)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	14 mm
Šířka Běhoun	14 mm
Šířka těla	14 mm
Tvrdost Běhoun (D)	65 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, lehký
Tvar Vidlice	Rovný
Barva	Pasivováno modrou
Průměr otočné kamery	19 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Kulatá deska
Délka otvoru dlahy (maximální)	20 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	20 mm
Průměr otvoru dlahy	2,5 mm

COMPACTA

1298UOI014P80

4031582300024
00021119



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

