

COMPACTA

1298UOI014P80

4031582300024
00021119



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand ●●●○○

Bevægelsesstøj ●●●○○

Attrition ●●●●○

Rustbeskyttelse ●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Compacta
Produkttype	Fast Hjul
Standard	EN12528 - Møbelhjul
Belastning ved 3 km/t	15 kg
Belastning Statisk	30 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	13,5 mm
Samlet bredde	19 mm
Samlet vægt	0,008 kg

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Glideleje med Afstandsør
Aksel	Nittet
Hjul farve	Grafit sort (RAL9011)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	14 mm
Hjulbane bredde	14 mm
Fælgbredde	14 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	65 Shore D

GAFFEL

Materiale	Stålblade, let
Gaffel Form	Lige
Farve	Blå-kromatiseret
Dome-diameter	19 mm

MONTERING

Monteringstype	Rund plade
Længde på pladehul (maksimum)	20 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	20 mm
Pladehullets diameter	2,5 mm

COMPACTA

1298UOI014P80

4031582300024
00021119



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

