

COMPACTA

1298UOI014P80

EAN
Rendelési szám4031582300024
00021119

A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●●●○

Korrozióálló képesség ●●●○○

ALAPVETŐ
TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Termék neve | Compacta |
| Termék típusa | Fixvillás görgő |
| Standard | EN12528 - Bútorgörgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál | 15 kg |
| Statikus teherbírás | 30 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
| Összsúly | 13,5 mm |
| Teljes szélesség | 19 mm |
| Összsúly | 0,008 kg |



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

KERÉK

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Felépítmény anyaga | Poliamid |
| Futófelület anyaga | Kerékkel megegyező |
| Csapágy | Siklócsapágy távtartóval |
| Tengely | Szegecselt |
| Kerék színe | Grafitfekete (RAL9011) |
| Szálvédők | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő | 14 mm |
| Futófelület szélessége | 14 mm |
| Test szélessége | 14 mm |
| A futófelület keménysége (D) | 65 Shore D |

VÁZ

| | |
|-----------------|-------------------|
| Anyag | Acéllemez, könnyű |
| Villa alakja | Egyenes |
| Szín | Kék passzívált |
| Kupola átmérője | 19 mm |

SZERELVÉNY

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Szerelvény típusa | Kerek lemez |
| Lemezfurat hossza (maximális) | 20 mm |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 20 mm |
| Tengely furat átmérője | 2,5 mm |

COMPACTA

1298UOI014P80

EAN
Rendelési szám

4031582300024
00021119



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

