

# COMPACTA

1298UOI014P80

4031582300024  
00021119

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Compacta
Tipo di prodotto	Ruota fissa
Standard	EN12528 - Ruote per arredamento
Portata a 3 km/h	15 kg
Portata statica	30 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	13,5 mm
Larghezza complessiva	19 mm
Peso complessivo	0,008 kg

## RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetto piano con distanziale
Asse	Rivettato
Colore Ruota	Nero grafite (RAL9011)
Parafili	Senza parafili
Diametro	14 mm
Larghezza battistrada	14 mm
Larghezza corpo	14 mm
Durezza del Battistrada (D)	65 Shore D

## SUPPORTO

Materiale	Lamiera di acciaio, leggera
Forma della forcella	Dritto
Colore	Passivato blu
Diametro cuffia superiore	19 mm

## FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra tonda
Lunghezza foro piastra (massima)	20 mm
Larghezza foro piastra (massima)	20 mm
Diametro del foro della piastra	2,5 mm

# COMPACTA

1298UOI014P80

4031582300024  
00021119



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

---

