

# COMPACTA

1298UOI014P80

4031582300024



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
감원	● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ○ ○

## 핵심 속성

제품명	Compacta
제품 유형	고정 캐스터
표준	EN12528 - 가구용 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	15 kg
적재 용량 정적	30 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	13.5 mm
전체 너비	19 mm
전체 체중	0.008 kg

## 휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	휠 차체와 동일
베어링	스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
차축	리벳
휠 색상	그라파이트 블랙(RAL9011)
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	14 mm
트레드 폭	14 mm
차체 너비	14 mm
트레드의 경도(D)	65 쇼어 D

## 하우징

재료	스틸 시트, 라이트
Fork 외형	직선형
색상	파란색 부동태화
돔 직경	19 mm

## 피팅

피팅 유형	원형 플레이트
플레이트 홀 길이(최대)	20 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	20 mm
플레이트 구멍 직경	2.5 mm

# COMPACTA

1298UOI014P80

4031582300024

## 기술 도면

---

