

# COMPACTA

1298UOI014P80

4031582300024  
00021119

Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Compacta
Producttype	Bokwiel
Standaard	EN12528 - Meubelwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	15 kg
Statisch Draagvermogen	30 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	13,5 mm
Totale breedte	19 mm
Totaal gewicht	0,008 kg

## WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Glijlager met tussenbus
As	Genageld
Kleur Wiel	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	14 mm
Breedte Loopvlak	14 mm
Breedte wielkern	14 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	65 Shore D

## VORK

Materiaal	Staalplaat, licht
Vork Vorm	Recht
Kleur	Blauw gepassiveerd
Diameter koepel	19 mm

## BEVESTIGING

Type bevestiging	Ronde plaat
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	20 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	20 mm
Diameter bevestigingsgat	2,5 mm

# COMPACTA

1298UOI014P80

4031582300024  
00021119



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

---

