

## COMPACTA

1298UOI014P80

4031582300024  
00021119

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●○○

Desgaste ●●●●○

Resistência à corrosão ●●●○○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto Compacta

Tipo de produto Rodízio fixo

Padrão EN12528 - Rodas de mobiliário

Capacidade de carga a 3 km/h 15 kg

Capacidade de carga estática 30 kg

Intervalo de temperatura (mínimo) -20 °C

Intervalo de temperatura (Máximo) 60 °C

Altura total 13,5 mm

Largura geral 19 mm

Peso geral 0,008 kg

## RODA

Material do centro da roda Poliamida

Material do piso da roda Idêntico ao centro da roda

Rolamento Rolamento liso com espaçador

Eixo Rivetado

Cor da Roda Preto grafite (RAL9011)

Anti-fios Sem anti-fios

Diâmetro 14 mm

Largura do Piso 14 mm

Largura do corpo 14 mm

Dureza do Piso (D) 65 Shore D

## SUPORTE

Material Folha de aço, leve

Em Forma de Garfo Reto

Cor Passivada a azul

Diâmetro do dome 19 mm

## ENCAIXE

Tipo de fixação Placa redonda

Comprimento do furo da placa (Máximo) 20 mm

Largura do furo da placa (Máximo) 20 mm

Diâmetro do furo da placa 2,5 mm

# COMPACTA

1298UOI014P80

4031582300024  
00021119



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

---

