

СОМРАСТА

1298UOI014P80

4031582300024
00021119

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Сомраста
Тип продукта	Фиксированное Колесная опора
Стандартный	EN12528 - Мебельные колесные опоры
Грузоподъемность при 3 км/ч	15 kg
Грузоподъемность статическая	30 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	13,5 mm
Общая ширина	19 mm
Общий вес	0,008 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Подшипник скольжения с Проставка трубой
Ось	Заклепки
Цвет Колесо	Черный графит (RAL9011)
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	14 mm
Ширина Протектор	14 mm
Ширина тела	14 mm
Твердость Протектор (D)	65 Береговая дорога D

КРОНШТЕЙН

Материал	Стальной лист, легкий
Форма Вилы	Прямой
Цвет	Пассивированный голубым
Диаметр купола	19 mm

ФИТИНГ

Тип фитинга	Круглая пластина
Длина отверстия пластины (максимальная)	20 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	20 mm
Диаметр отверстия пластины	2,5 mm

СОМРАСТА

1298UOI014P80

4031582300024
00021119



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

