

COMPACTA

1298UOI014P80

4031582300024
00021119

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ● ● ● ○ ○

Buka u pokretu ● ● ● ○ ○

Ishrana ● ● ● ● ○

otpornost na rdju ● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Naziv proizvoda | Compacta |
| Vrsta proizvoda | Fiksni Tocak |
| Standard | EN12528 - tockovi za namestaj |
| Nosivost na 3 km/h | 15 kg |
| Statički Nosivost | 30 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C |
| Sveukupna visina | 13,5 mm |
| Ukupna širina | 19 mm |
| Ukupna težina | 0,008 kg |

TOCAK

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Materijal za telo | poliamid |
| materijal omotaca | Identično sa telom Tocak |
| Nošenje | klizni lezaj sa caura cevi |
| osovina | Zaobilaženje |
| Boja Tocak | Grafitna crna (RAL9011) |
| štitnici omotaca | Bez stražara |
| Prečnik | 14 mm |
| Širina omotac | 14 mm |
| Širina tela | 14 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 65 Šor D |

KUCISTE

| | |
|----------------|----------------------|
| Materijal | Čelični list, svetlo |
| oblik viljuska | Pravo |
| Boja | plavo cinkovano |
| Prečnik kupole | 19 mm |

PRILAGOĐAVANJE

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Tip uklapanja | Okrugla ploča |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 20 mm |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 20 mm |
| Prečnik otvora ploče | 2,5 mm |

COMPACTA

1298UOI014P80

4031582300024
00021119



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

