

## COMPACTA

1298UOI014P80

4031582300024  
00021119

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атриція	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Compacta
Тип продукту	Фіксований Колісна опора
Стандартний	EN12528 — Меблеві колісні опори
Об'єм вантажопідйомності	3 км/год 15 kg
Статичний вантажопідйомність	30 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	13,5 mm
Загальна ширина	19 mm
Загальна вага	0,008 kg

## КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
Вісь	Згинання
Колір Колесо	Графітовий чорний (RAL9011)
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	14 mm
Протектор	14 mm
Ширина тіла	14 mm
Твердість Протектор (D)	65 Прибережна D

## КРОНШТЕЙН

Матеріал	Сталевий лист, підсвітка
Виля Форма	Прямий
Колір	Пасивований блакитним
Діаметр ковпачка	19 mm

## ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Кругла пластина
Довжина отвору для планшета (максимальна)	20 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	20 mm
Діаметр отвору планшета	2,5 mm

# СОМРАСТА

1298UOI014P80

4031582300024  
00021119



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

---

