



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

1310POO036P30-10 (6)

EAN 4031582222814

회전 캐스터, 볼트 홀. 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 평면 베어링



Picture may differ from original product

기술 데이터

| | |
|--------|---------------|
| 휠 직경 | 36 mm |
| 휠 폭 | 16 mm |
| 센터 홀 | 10 mm |
| 오프셋 | 13 mm |
| 총 높이 | 50 mm |
| 온도 | -20 / + 60 °C |
| 무게 | 0.065 kg |
| 트레드 경도 | Shore D 65 |
| 동하중 | 20 kg |
| 정지하중 | 40 kg |

Advantages at a glance

| | |
|-------|-----------|
| 롤 저항성 | ● ● ● ○ ○ |
| 이동 소음 | ● ● ○ ○ ○ |
| 마찰 | ○ ○ ○ ○ ○ |
| 부식 방지 | ● ● ○ ○ ○ |