



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

1310POO036P30-10

EAN 4031582461282

Roulette pivotante, Trou central. Corps de roue polypropylène, moyeu lisse



L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	36 mm
Largeur de roue	16 mm
Trou central	10 mm
Déport	13 mm
Hauteur	50 mm
Résistance à la température	-20 / + 60 °C
Poids	0.065 kg
Dureté du bandage	Shore D 65
Capacité de charge dynamique	20 kg
Capacité de charge statique	40 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ○ ○ ○
Usure	○ ○ ○ ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ○ ○ ○