



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

1310POO036P30-10

EAN 4031582461282

Zwenkwiel, boutgat. Wielkern van polypropyleen, wielnaaf op glijlager



Foto kan afwijken van het originele product

Technische gegevens

Wieldiameter	36 mm
Wielbreedte	16 mm
Centraal gat	10 mm
Uitlading	13 mm
Bouwhoogte	50 mm
Temperatuur	-20 / + 60 °C
Eigen gewicht	0.065 kg
Hardheid van de band	Shore D 65
Dyn. draagvermogen	20 kg
Statisch draagvermogen	40 kg

Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ○ ○ ○
Strepen	○ ○ ○ ○ ○
Roest bescherming	● ● ○ ○ ○