

COMPACTA

1430POI025P60-35x30

EAN 4031582336658

旋转脚轮, 压制钢制轮架, 电镀镀铬, 单滚珠轴承座圈旋转头, 铆接固定轮轴, 托板安装装置. 聚丙烯制轮心, 滑动轴承

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


技术数据

轮子直径	25 毫米
车轮宽度	12 毫米
脚轮宽度	24 毫米
托板尺寸	35 x 30,0 毫米
托板孔中心	28 x 23 毫米
托板孔	4,2 毫米
安装孔-直径	24.5 毫米
偏移量	9 毫米
旋转阻止	43 毫米
总高度	36 毫米
温度	- 20 / + 60 摄氏度
标准	EN 12528
重量	0.03 公斤
旋转半径	21.5 毫米
轮面硬度	支杆 D 65
动(力)载重量	10 公斤
静载重量	20 公斤

Advantages at a glance

滚动阻力	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
磨损	● ● ● ● ●
防锈	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

