

COMPACTA

1430POI025P60-35x30

EAN 4031582336658

Ruota girevole, Supporto in lamiera di acciaio, zincato lucido, passivato blu, girevole su singolo giro di sfere, asse rivettato, attacco a piastra.
Centro della ruota in polipropilene, mozzo a foro passante

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale


Informazioni Tecniche

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Diametro ruota | 25 mm |
| Larghezza della ruota | 12 mm |
| Larghezza ruota | 24 mm |
| Dimensione della piastra | 35 x 30,0 mm |
| Interasse fori piastra | 28 x 23 mm |
| Diametro fori piastra | 4,2 mm |
| Dome-Ø | 24.5 mm |
| Disassamento | 9 mm |
| Ingombro piroettamento | 43 mm |
| Altezza utile | 36 mm |
| Temperatura | - 20 / + 60 °C |
| Norma | EN 12528 |
| Peso | 0.03 kg |
| Raggio ingombro piroettamento | 21.5 mm |
| Durezza della fascia | Shore D 65 |
| Portata | 10 kg |
| Portata statica | 20 kg |

Caratteristiche

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Resistenza al rotolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Silenziosità | ● ● ● ○ ○ |
| Abrasione | ● ● ● ● ● |
| Protezione dalla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

Dimensioni



Struttura e montaggio

