

# COMPACTA

1430POI025P60-35x30

EAN 4031582336658

회전 캐스터, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 단일 볼 레이스 스위블 헤드, 리벳 고정 축, 플레이트. 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 평면 베어링



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product


## 기술 데이터

|           |                |
|-----------|----------------|
| 휠 직경      | 25 mm          |
| 휠 폭       | 12 mm          |
| 캐스터 너비    | 24 mm          |
| 플레이트 크기   | 35 x 30,0 mm   |
| 플레이트 홀 센터 | 28 x 23 mm     |
| 플레이트 홀    | 4,2 mm         |
| 덤-Ø       | 24.5 mm        |
| 오프셋       | 9 mm           |
| 회전간섭      | 43 mm          |
| 총 높이      | 36 mm          |
| 온도        | - 20 / + 60 °C |
| 표준        | EN 12528       |
| 무게        | 0.03 kg        |
| 회전 반경     | 21.5 mm        |
| 트레드 경도    | Shore D 65     |
| 동하중       | 10 kg          |
| 정지하중      | 20 kg          |

## Dimensions



## Structure & Mounting



## Advantages at a glance

|       |           |
|-------|-----------|
| 롤 저항성 | ● ● ● ○ ○ |
| 이동 소음 | ● ● ● ○ ○ |
| 마찰    | ● ● ● ● ● |
| 부식 방지 | ● ● ● ○ ○ |