

COMPACTA

1430POI025P60-35x30

EAN 4031582336658

Grozāmais ritentiņš

, Apvalks izgatavots no štancēta tērauda, cinka-hroma pārklājums, šarnīra galviņa ar vienu lodīšu aptveri, kniedēta ass

, platformas stiprinājums. Riteņa centrs izgatavots no polipropilēna, vienkāršais gultnis

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Tehniskie dati

Riteņa diametrs	25 mm
Riteņa platums	12 mm
Atbalsta riteņa platums	24 mm
Platformas izmērs	35 x 30,0 mm
Platformas caurumu centri	28 x 23 mm
Platformas caurums	4,2 mm
Kupola diametrs	24.5 mm
Nobīde no centrālās ass	9 mm
Griešanās rādiuss	43 mm
Kopējais augstums	36 mm
Temperatūra	- 20 / + 60 °C
Standarts	EN 12528
Svars	0.03 kg
Griešanās rādiuss	21.5 mm
Kontaktslāņa cietība	Shore D 65
Kravesība - kustībā	10 kg
Kravesība - miera stāvoklī	20 kg

Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Berze	● ● ● ● ●
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

