

COMPACTA

1430POI025P60-35x30

EAN 4031582336658

Roda giratória, Suporte de aço prensado, zincado, cromado a azul, rolamento de uma fila de esferas, eixo rebitado, Suporte de fixação. Núcleo da roda de polipropileno, rolamento liso

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Dados técnicos

Diâmetro da roda	25 mm
Largura da roda	12 mm
Largura da roda	24 mm
Medida da placa de fixação	35 x 30,0 mm
Distância de furação	28 x 23 mm
Diâmetro de furação	4,2 mm
Diâmetro de dome	24.5 mm
Desvio em relação ao eixo	9 mm
Diâmetro raio giratório	43 mm
Altura total	36 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12528
Peso da roda	0.03 kg
Raio giratório	21.5 mm
Dureza da superfície de rodagem	Shore D 65
Capacidade de carga	10 kg
Cap. de carga estática	20 kg

Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Protecção contra oxidação	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

