

COMРАСТА

1430POI025P60-35x30

EAN 4031582336658



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Поворотный ролик, кронштейн изготовлен из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, поворотная головка на однорядном подшипнике, ось приклепана, крепежная панель. Центр колеса из Полипропилена, подшипник скольжения



Picture may differ from original product


Технические характеристики

Диаметр колеса	25 мм
Ширина колеса	12 мм
Ширина ролика	24 мм
Размер панели	35 x 30,0 мм
Отверстия панели	28 x 23 мм
Отверстие панели	4,2 мм
Диаметр шейки - Ø	24.5 мм
Смещение	9 мм
Область поворота - Ø	43 мм
Общая высота	36 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12528
Вес	0.03 кг
Радиус поворота	21.5 мм
Твердость протектора	твердость по Шору D 65
Допустимая динамическая нагрузка	10 кг
Допустимая статическая нагрузка	20 кг

Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ● ●
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

