

COMРАСТА

1430POI025P60-35x30

EAN 4031582336658



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Поворотний ролик, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка з однією доріжкою для кульки, вісь заклепана, кріплення пластини. Центр колеса із поліпропілену, простий підшипник ковзання



Picture may differ from original product


Технічні характеристики

Діаметр колеса	25 MM
Ширина колеса	12 MM
ширина ролика	24 MM
розмір пластини	35 x 30,0 MM
Центри отворів диску	28 x 23 MM
Отвір диску	4,2 MM
Купол діаметром	24.5 MM
зсув	9 MM
Зчеплення шарніру	43 MM
Загальна висота	36 MM
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12528
Вага	0.03 кг
радіус повороту	21.5 MM
Міцність покришки	Міцність за Шором D 65
Вантажопідйомність	10 кг
допустиме навантаження (статичне)	20 кг

Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ●
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

