

COMPACTA

1430POI032P60-38X32 (42)

EAN 4031582457872

Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, zwenklager met enkele kogeldraaikrans, wielas geklonken, plaatbevestiging. Wielkern van polypropyleen, wielnaaf op glijlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product

Technische gegevens

Wieldiameter	32 mm
Wielbreedte	14 mm
Plaatafmeting	38 x 32 mm
Boutgatafstand	30 x 24 mm
Bevestigingsgat	4,2 mm
Uitlading	11 mm
Uitzwenking - Ø	54 mm
Bouwhoogte	42.5 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12528
Eigen gewicht	0.046 kg
Zwenkradius	27 mm
Hardheid van de band	Shore D 65
Dyn. draagvermogen	20 kg
Statisch draagvermogen	40 kg

Structuur en montage



Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ●
Roest bescherming	● ● ● ○ ○