

COMРАСТА

1430POI032P60-38X32

EAN 4031582336665

Въртящо колело, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хромирана, въртяща се планка със сачмен венец, занитена ос на колело, закрепване на планка. Корпус на колелото от полипропилен, плъзгащ лагер

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Снимката може да се различава от оригиналния продукт

Технически данни

Диаметър на колело	32 мм
Ширина на гумите	14 мм
Ширина на колелото	26 мм
Размер на планката	38 x 32 мм
Център на отвора на планката	30 x 24 мм
Отвор на планката	4,2 мм
Купол-Ø	26.5 мм
Издаване напред	11 мм
Интерференция на въртенето	54 мм
Конструктивна височина	42.5 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12530
Тегло	0.046 кг
Кръгов радиус	27 мм
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор D 65
Динамична товароносимост	20 кг
Статична товароносимост	40 кг

Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ● ● ●
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○

Устройство и монтаж

