

COMPACTA

1430POI032P60-38X32

EAN 4031582336665

Otočné kolečko, Vidlice vyrobená z ocelového výlisku, zinkochromátována, jednořadá kuličková dráha v otočné hlavě kola, nýtována, uchycení s plotýnkou. Střed kolečka vyroben z polypropylénu, kluzné uložení

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

Technické údaje

Průměr kolečka	32 mm
Šířka kola	14 mm
Šířka kolečka	26 mm
Velikost plotny	38 x 32 mm
Rozteč děr	30 x 24 mm
Průměr děr	4,2 mm
Hlava kolečka-Ø	26.5 mm
Vyosení	11 mm
Přesah kolečka	54 mm
Stavební výška	42.5 mm
Teplota	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12530
Hmotnost	0.046 kg
Poloměr otáčení	27 mm
Tvrдость běhounu	Shore D 65
Dynamická nosnost	20 kg
Statická nosnost	40 kg

Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ●
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

Structure & Mounting

