

COMPACTA

1430POI032P60-38X32

EAN 4031582336665

Ruota girevole, Supporto in lamiera di acciaio, zincato lucido, passivato blu, girevole su singolo giro di sfere, asse rivettato, attacco a piastra.
Centro della ruota in polipropilene, mozzo a foro passante

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

Informazioni Tecniche

Diametro ruota	32 mm
Larghezza della ruota	14 mm
Larghezza ruota	26 mm
Dimensione della piastra	38 x 32 mm
Interasse fori piastra	30 x 24 mm
Diametro fori piastra	4,2 mm
Dome-Ø	26.5 mm
Disassamento	11 mm
Ingombro piroettamento	54 mm
Altezza utile	42.5 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12530
Peso	0.046 kg
Raggio ingombro piroettamento	27 mm
Durezza della fascia	Shore D 65
Portata	20 kg
Portata statica	40 kg

Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ● ●
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

Struttura e montaggio

