

COMPACTA

1430POI032P60-38X32

EAN 4031582336665

Grozāmais ritentiņš

, Apvalks izgatavots no štancēta tērauda, cinka-hroma pārklājums, šarnīra galviņa ar vienu lodīšu aptveri, kniedēta ass

, platformas stiprinājums. Riteņa centrs izgatavots no polipropilēna, vienkāršais gultnis



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Tehniskie dati

Riteņa diametrs	32 mm
Riteņa platums	14 mm
Atbalsta riteņa platums	26 mm
Platformas izmērs	38 x 32 mm
Platformas caurumu centri	30 x 24 mm
Platformas caurums	4,2 mm
Kupola diametrs	26.5 mm
Nobīde no centrālās ass	11 mm
Griešanās rādiuss	54 mm
Kopējais augstums	42.5 mm
Temperatūra	- 20 / + 60 °C
Standarts	EN 12530
Svars	0.046 kg
Griešanās rādiuss	27 mm
Kontaktslāņa cietība	Shore D 65
Kravesība - kustībā	20 kg
Kravesība - miera stāvoklī	40 kg

Structure & Mounting



Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Berze	● ● ● ● ●
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ○ ○