

COMPACTA

1430POI032P60-38X32

EAN 4031582336665

Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, zwenklager met enkele kogeldraaikrans, wielas geklonken, plaatbevestiging. Wielkern van polypropyleen, wielnaaf op glijlager

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product

Technische gegevens

Wieldiameter	32 mm
Wielbreedte	14 mm
Wielbreedte	26 mm
Plaatafmeting	38 x 32 mm
Boutgatafstand	30 x 24 mm
Bevestigingsgat	4,2 mm
DOM-Ø	26.5 mm
Uitlading	11 mm
Uitzwenking - Ø	54 mm
Bouwhoogte	42.5 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12530
Eigen gewicht	0.046 kg
Zwenkradius	27 mm
Hardheid van de band	Shore D 65
Dyn. draagvermogen	20 kg
Statisch draagvermogen	40 kg

Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ●
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

Structuur en montage

