

# COMPACTA

## 1430POI032P60-38X32

EAN 4031582336665

Zestaw obrotowy, Widelec z blachy stalowej, ocynkowany, pasywowany na niebiesko. Jednorzędowe łożysko kulkowe obrotowy. Oś koła nitowana, płytka mocująca. Piasta polipropylenowa, łożysko ślizgowe

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.

### Dane techniczne

Koło-Ø	32 mm
Szerokość koła	14 mm
Szerokość zestawu	26 mm
Wymiary płytki	38 x 32 mm
Rozstaw otworów płytki	30 x 24 mm
Otwór płytki	4,2 mm
Średnica główki widelca-Ø	26.5 mm
Wysięg	11 mm
Zasięg działania koła-Ø	54 mm
Wysokość zabudowy	42.5 mm
Zakres temperatury	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12530
Masa	0.046 kg
Promień działania koła	27 mm
Twardość bieżni	Shore D 65
Nośność dynamiczna	20 kg
Nośność statyczna	40 kg

### Zalety

Łatwość toczenia	● ● ● ○ ○
Hałas związany z ruchem	● ● ● ○ ○
Ścieranie	● ● ● ● ●
Ochrona przed rdzą	● ● ● ○ ○

### Mocowanie

