

COMPACTA

1430POI032P60-38X32

EAN 4031582336665

Roată pivotantă, furcă din tablă din oțel, ambutisată, zinc-cromatizată, rulment pe un rând în cap, ax nituit, sistem de prindere tip placă. Roată din polipropilenă, rulment plan (bucșă antifricțiune)

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Date Tehnice

Diametrul roții	32 mm
Lățimea roții	14 mm
Lățimea roții	26 mm
Mărimea plăcii	38 x 32 mm
Găuri de prindere	30 x 24 mm
Gaură	4,2 mm
Diametru guler	26.5 mm
Deviație de la ax	11 mm
Diametrul de pivotare	54 mm
Înălțime totală	42.5 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12530
Greutate	0.046 kg
Raza de pivotare	27 mm
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 65
Sarcină dinamică	20 kg
Sarcină statică	40 kg

Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ● ●
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

Structure & Mounting

