

COMРАСТА

1430POI032P60-38X32

EAN 4031582336665

Поворотний ролик, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка з однією доріжкою для кульки, вісь заклепана, кріплення пластини. Центр колеса із поліпропілену, простий підшипник ковзання



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр колеса	32 MM
Ширина колеса	14 MM
ширина ролика	26 MM
розмір пластини	38 x 32 MM
Центри отворів диску	30 x 24 MM
Отвір диску	4,2 MM
Купол діаметром	26.5 MM
зсув	11 MM
Зчеплення шарніру	54 MM
Загальна висота	42.5 MM
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12530
Вага	0.046 кг
радіус повороту	27 MM
Міцність покришки	Міцність за Шором D 65
Вантажопідйомність	20 кг
допустиме навантаження (статичне)	40 кг

Structure & Mounting



Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ●
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○