

# COMPACTA

1430POI038P60-46x38 (38)

EAN 4031582332599

Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, zwenklager met enkele kogeldraaikrans, wielas geklonken, plaatbevestiging. Wielkern van polypropyleen, wielnaaf op glijlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product

## Technische gegevens

Wieldiameter	38 mm
Wielbreedte	16 mm
Plaatafmeting	46 x 38 mm
Boutgatafstand	36 x 28 mm
Bevestigingsgat	5.3 mm
Uitlading	13 mm
Uitzwenking - Ø	64 mm
Bouwhoogte	50.5 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12528
Eigen gewicht	0.071 kg
Zwenkradius	32 mm
Hardheid van de band	Shore D 65
Dyn. draagvermogen	25 kg
Statisch draagvermogen	50 kg

## Structuur en montage



## Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ●
Roest bescherming	● ● ● ○ ○