

COMPACTA

1430POI038P60-46x38

EAN 4031582336672

Otočné kolečko, Vidlice vyrobená z ocelového výlisku, zinkochromátovaná, jednořadá kuličková dráha v otočné hlavě kola, nýtovaná, uchycení s plotýnkou. Střed kolečka vyroben z polypropylénu, kluzné uložení

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

Technické údaje

Průměr kolečka	38 mm
Šířka kola	16 mm
Šířka kolečka	32 mm
Velikost plotny	46 x 38 mm
Rozteč děr	36 x 28 mm
Průměr děr	5,3 mm
Hlava kolečka-Ø	32 mm
Vyosení	13 mm
Přesah kolečka	64 mm
Stavební výška	50.5 mm
Teplota	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12528
Hmotnost	0.071 kg
Poloměr otáčení	32 mm
Tvrдость běhounu	Shore D 65
Dynamická nosnost	25 kg
Statická nosnost	50 kg

Structure & Mounting



Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ●
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○