

# COMPACTA

**1430POI038P60-46x38**

EAN 4031582336672

Ruota girevole, Supporto in lamiera di acciaio, zincato lucido, passivato blu, girevole su singolo giro di sfere, asse rivettato, attacco a piastra.  
Centro della ruota in polipropilene, mozzo a foro passante

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

## Informazioni Tecniche

Diametro ruota	38 mm
Larghezza della ruota	16 mm
Larghezza ruota	32 mm
Dimensione della piastra	46 x 38 mm
Interasse fori piastra	36 x 28 mm
Diametro fori piastra	5,3 mm
Dome-Ø	32 mm
Disassamento	13 mm
Ingombro piroettamento	64 mm
Altezza utile	50.5 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12528
Peso	0.071 kg
Raggio ingombro piroettamento	32 mm
Durezza della fascia	Shore D 65
Portata	25 kg
Portata statica	50 kg

## Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ● ●
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

## Struttura e montaggio

