

COMPACTA

1430POI038P60-46x38

EAN 4031582336672

Grozāmais ritentiņš

, Apvalks izgatavots no štancēta tērauda, cinka-hroma pārklājums, šarnīra galviņa ar vienu lodīšu aptveri, kniedēta ass

, platformas stiprinājums. Riteņa centrs izgatavots no polipropilēna, vienkāršais gultnis



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Tehniskie dati

Riteņa diametrs	38 mm
Riteņa platums	16 mm
Atbalsta riteņa platums	32 mm
Platformas izmērs	46 x 38 mm
Platformas caurumu centri	36 x 28 mm
Platformas caurums	5,3 mm
Kupola diametrs	32 mm
Nobīde no centrālās ass	13 mm
Griešanās rādiuss	64 mm
Kopējais augstums	50.5 mm
Temperatūra	- 20 / + 60 °C
Standarts	EN 12528
Svars	0.071 kg
Griešanās rādiuss	32 mm
Kontaktslāņa cietība	Shore D 65
Kravnesība - kustībā	25 kg
Kravnesība - miera stāvoklī	50 kg

Structure & Mounting



Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Berze	● ● ● ● ●
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ○ ○