

COMPACTA

1430POI038P60-46x38

EAN 4031582336672

Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, zwenklager met enkele kogeldraaikrans, wielas geklonken, plaatbevestiging. Wielkern van polypropyleen, wielnaaf op glijlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product

Technische gegevens

| | |
|------------------------|----------------|
| Wieldiameter | 38 mm |
| Wielbreedte | 16 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Plaatafmeting | 46 x 38 mm |
| Boutgatafstand | 36 x 28 mm |
| Bevestigingsgat | 5,3 mm |
| DOM-Ø | 32 mm |
| Uitlading | 13 mm |
| Uitzwenking - Ø | 64 mm |
| Bouwhoogte | 50.5 mm |
| Temperatuur | - 20 / + 60 °C |
| Standaard | EN 12528 |
| Eigen gewicht | 0.071 kg |
| Zwenkradius | 32 mm |
| Hardheid van de band | Shore D 65 |
| Dyn. draagvermogen | 25 kg |
| Statisch draagvermogen | 50 kg |

Structuur en montage



Kenmerken

| | |
|---------------------|-----------|
| Rolweerstand | ● ● ● ○ ○ |
| Verplaatsingsgeluid | ● ● ● ○ ○ |
| Strepen | ● ● ● ● ● |
| Roest bescherming | ● ● ● ○ ○ |