

COMPACTA

1430POI038P60-46x38

EAN 4031582336672

Zestaw obrotowy, Widelec z blachy stalowej, ocynkowany, pasywowany na niebiesko. Jednorzędowe łożysko kulkowe obrotowy. Oś koła nitowana, płytka mocująca. Piasta polipropylenowa, łożysko ślizgowe

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.

Dane techniczne

| | |
|---------------------------|----------------|
| Koło-Ø | 38 mm |
| Szerokość koła | 16 mm |
| Szerokość zestawu | 32 mm |
| Wymiary płytki | 46 x 38 mm |
| Rozstaw otworów płytki | 36 x 28 mm |
| Otwór płytki | 5,3 mm |
| Średnica główki widelca-Ø | 32 mm |
| Wysięg | 13 mm |
| Zasięg działania koła-Ø | 64 mm |
| Wysokość zabudowy | 50.5 mm |
| Zakres temperatury | - 20 / + 60 °C |
| Standard | EN 12528 |
| Masa | 0.071 kg |
| Promień działania koła | 32 mm |
| Twardość bieżni | Shore D 65 |
| Nośność dynamiczna | 25 kg |
| Nośność statyczna | 50 kg |

Zalety

| | |
|-------------------------|-----------|
| Łatwość toczenia | ● ● ● ○ ○ |
| Hałas związany z ruchem | ● ● ● ○ ○ |
| Ścieranie | ● ● ● ● ● |
| Ochrona przed rdzą | ● ● ● ○ ○ |

Mocowanie

