

COMPACTA

1430POI038P60-46x38

EAN 4031582336672

Roda giratória, Suporte de aço prensado, zincado, cromado a azul, rolamento de uma fila de esferas, eixo rebitado, Suporte de fixação. Núcleo da roda de polipropileno, rolamento liso



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Dados técnicos

Diâmetro da roda	38 mm
Largura da roda	16 mm
Largura da roda	32 mm
Medida da placa de fixação	46 x 38 mm
Distância de furação	36 x 28 mm
Diâmetro de furação	5,3 mm
Diâmetro de dome	32 mm
Desvio em relação ao eixo	13 mm
Diâmetro raio giratório	64 mm
Altura total	50.5 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12528
Peso da roda	0.071 kg
Raio giratório	32 mm
Dureza da superfície de rodagem	Shore D 65
Capacidade de carga	25 kg
Cap. de carga estática	50 kg

Structure & Mounting



Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Protecção contra oxidação	● ● ● ○ ○