

# COMРАСТА

1430POI038P60-46x38

EAN 4031582336672

Поворотный ролик, кронштейн изготовлен из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, поворотная головка на однорядном подшипнике, ось приклепана, крепежная панель. Центр колеса из Полипропилена, подшипник скольжения

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

## Технические характеристики

Диаметр колеса	38 мм
Ширина колеса	16 мм
Ширина ролика	32 мм
Размер панели	46 x 38 мм
Отверстия панели	36 x 28 мм
Отверстие панели	5,3 мм
Диаметр шейки - Ø	32 мм
Смещение	13 мм
Область поворота - Ø	64 мм
Общая высота	50.5 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12528
Вес	0.071 кг
Радиус поворота	32 мм
Твердость протектора	твёрдость по Шору D 65
Допустимая динамическая нагрузка	25 кг
Допустимая статическая нагрузка	50 кг

## Structure & Mounting



## Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ● ●
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○