

COMPACTA

1430POI038P60-46x38

EAN 4031582336672

Поворотний ролик, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка з однією доріжкою для кульки, вісь заклепана, кріплення пластини. Центр колеса із поліпропілену, простий підшипник ковзання

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр колеса	38 MM
Ширина колеса	16 MM
ширина ролика	32 MM
розмір пластини	46 x 38 MM
Центри отворів диску	36 x 28 MM
Отвір диску	5,3 MM
Купол діаметром	32 MM
зсув	13 MM
Зчеплення шарніру	64 MM
Загальна висота	50.5 MM
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12528
Вага	0.071 кг
радіус повороту	32 MM
Міцність покришки	Міцність за Шором D 65
Вантажопідйомність	25 кг
допустиме навантаження (статичне)	50 кг

Structure & Mounting



Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ●
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○