

COMPACTA

1430POI050P60-59X47

EAN 4031582336689

Otočné kolečko, Vidlice vyrobená z ocelového výlisku, zinkochromátováno, jednořadá kuličková dráha v otočné hlavě kola, nýtováno, uchycení s plotýnkou. Střed kolečka vyroben z polypropylénu, kluzné uložení

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

Technické údaje

Průměr kolečka	50 mm
Šířka kola	21 mm
Šířka kolečka	43 mm
Velikost plotny	59 x 47 mm
Rozteč děr	46 x 35 mm
Průměr děr	6,7 mm
Hlava kolečka-Ø	43 mm
Vyosení	16 mm
Přesah kolečka	82 mm
Stavební výška	66 mm
Teplota	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12528
Hmotnost	0.143 kg
Poloměr otáčení	41 mm
Tvrdość běhounu	Shore D 65
Dynamická nosnost	40 kg
Statická nosnost	80 kg

Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ●
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

Structure & Mounting

