

COMPACTA

1430POI050P60-59X47

EAN 4031582336689

Ruota girevole, Supporto in lamiera di acciaio, zincato lucido, passivato blu, girevole su singolo giro di sfere, asse rivettato, attacco a piastra. Centro della ruota in polipropilene, mozzo a foro passante

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

Informazioni Tecniche

Diametro ruota	50 mm
Larghezza della ruota	21 mm
Larghezza ruota	43 mm
Dimensione della piastra	59 x 47 mm
Interasse fori piastra	46 x 35 mm
Diametro fori piastra	6,7 mm
Dome-Ø	43 mm
Disassamento	16 mm
Ingombro piroettamento	82 mm
Altezza utile	66 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12528
Peso	0.143 kg
Raggio ingombro piroettamento	41 mm
Durezza della fascia	Shore D 65
Portata	40 kg
Portata statica	80 kg

Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ● ●
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

Struttura e montaggio

